



Polyuretanslangsans High Vis med säkerhetskoppling av stål eSafe Ø 11×16 mm, Effektiv slanglängd: 10m



Beställningsdata

Ordernummer	080247 10
GTIN	7391390442239
Artikelklass	08A

Beskrivning

Utförande:

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig polyuretanslang med bra återrullningskraft. Slangsans i signalfärg grön (High-visible).

leveransinnehåll:

Inklusive **säkerhets**-snabbkoppling av stål och stål-nippel.

Teknisk beskrivning

Invändig slang-Ø	11 mm
utvändig slang-Ø	16 mm
Färg	grön
Maximalt arbetstryck	16 bar
Anslutning slangnippel	1/4 tum
Effektiv slanglängd	10 m
Produktslag	Slang

Tillbehör

Nippel med utvändig gänga Sats i 5 delar Utvändig
anslutningsgänga 1/2 tum

080290 1/2

Säkerhetskoppling utvändiga gängor Utvändig
anslutningsgänga 1/2 tum

080285 1/2