

**HOLEX****HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning 90°, TiAlN,  
Utvändig Ø: 16,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150182 16,5
GTIN	4062406524289
Artikelklass	12M

**Beskrivning****Utförande:**

**Alla försänkare har 3 skäreppor, radiellt avbackade.**

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

**HOLEX Pro Steel:**

- **Exakta bearbetningsresultat vid manuell och maskinell användning.**
- **Skakfri gång genom extremt ojämn delning hos skären för attraktiva ytor.**
- **Optimala verktygsanvändningstider genom TiAlN-högkapacitetsbeläggning.**
- **Hög processsäkerhet genom optimerad spånevakuering.**
- **Attraktivt pris-prestandaförhållande.**

**Användningsdata:**

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfria koniska försänkningar.

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	60 mm
för sänkskruvar DIN 7991	M8
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
Skafttolerans	h9
Matning f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/v
Antal skär Z	3

minsta försänkar-Ø för hål från	3,2 mm
Utvändig Ø	16,5 mm
Beläggning	TiAlN
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS
Delning hos försänkarskär	Oregelbunden
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	grön
Serie	Pro Steel
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	75 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	70 m/min	N
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	50 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	20 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	12 m/min	S
GG(G)	lämplig	20 m/min	K
CuZn	lämplig	20 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		

torrt

mindre lämplig