

**Kopierfräs 7792VX, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 52/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221908 52/5
GTIN	2050002058576
Artikelklass	28R

Beskrivning**Beskrivning:**

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	229919 (T15; 3,1Nm)
Passande vändskär	XD.. 1205
Vändskärsstorlek	12
Ø D ₃	31 mm
FästhålsØ	22 mm
Skär-Ø D _c	52 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	2,5 mm

totalängd L_{tot}	40 mm
Antal skär Z	5
Invändig	ja
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	83 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	102 mm
Rampningslängd L för α_{max}	30,3 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,57 grad
Inställningsvinkel κ	12 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229919
------------	--------