



Dragtappar Mazak, form A, med hål, passar för konor: 50M



Beställningsdata

Ordernummer	308670 50M
GTIN	4062406544546
Artikelklass	32Z

Beskrivning

Utförande:

- **Vetter mot framsida.**

Ej tätad.

Beskrivning:

Verktøjshållaren dras fast i spindelns via dragtapparna på spindelns spännare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

- **För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.**
- **I fleroptionsmaskiner (maskiner med automatisk verktygsväxlare).**
- **I NC-maskiner (maskiner utan automatisk verktygsväxlare).**

OBS!:

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

Teknisk beskrivning

max. åtdragningsmoment	150 Nm
passar för konor med färgkod	SK 50
gängaM	M24
passar för konor	50
totallängd L	65,4 mm

hål-Ø	10 mm
Huvud-Ø D ₁	28,95 mm
L ₁	25,4 mm
Kragdiameter D	35,56 mm
Hålegenskap	med hål
Dragtapp norm	CAT
Produktslag	Dragtappar