

Garant**HM-fasfräs 60°, obelagd, Ø e8 DC: 6mm**

Beställningsdata

Ordernummer	208068 6
GTIN	4062406538170
Artikelklass	11X

Beskrivning

Utförande:**Tolerans:** Spetsvinkel $\pm 1^\circ$.**Användningsdata:**

- försänkning
- Fasning

Teknisk beskrivning

Fasfräsning	30 grad
Skär-Ø D _c	6 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Matning f _z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,03 mm
totallängd L	57 mm
Hörnfasvinkel	30 grad
Skärlängd L _c	13 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Tandantal Z	2
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N

Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	30 grad
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Spetsvinkel konisk försänkare	60 grad
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Färgring	Utan
Produktslag	Fasningsfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	180 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	140 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	105 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	55 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	40 m/min	M
GG(G)	lämplig	55 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		

Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------