

Garant**GARANT Master nickelbaserad torusfräs HPC, TiAlN, Ø DC / R1: 12/2,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	206371 12/2,5
GTIN	4062406565336
Artikelklass	11Z

Beskrivning**Utförande:**

Innovativt substrat speciellt för spånavskiljning av **nickelbaserade legeringar**. Nyutvecklad beläggning.

Användningsdata:

För fräsning av **nickelbaserade ledgeringar med hög varmhårdhet**.

Teknisk beskrivning

Friställningsdiameter D_1	11,6 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skärlängd L_c	26 mm
Skärradie R_1	2,5 mm
Tandantal Z	4
Utkragningenslängd L_1 inkl. friställning	38 mm
Skär-Ø D_c	12 mm
Spiralvinkel	35 grad
totallängd L	83 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
Matning f_z för valsfräsning i Inconel®	0,05 mm
Serie	Master Ni-based

Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	f8
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärindelning	Oregelbunden
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,1×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Skafttolerans	h6
Färgring	skär
Produktslag	Torusfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Inconel	lämplig	40 m/min	S
vått maximal	lämplig		

Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------