

## HEDI

### Maskinbelysning, Typ: 10LED



#### Beställningsdata

Ordernummer	081304 10LED
GTIN	4003644000456
Artikelklass	08B

#### Beskrivning

**Utförande:**

Högklassiga universellt användbara lampor med strömbrytare, 3 m gummianslutningsledning. Alla HEDI® maskin-/arbetsplatslampor levereras om standard med bordsklämmor, inbyggd magnet och 4 skruvar för flexibel fastsättning av lampan på olika underlag. Beprövad maskinbelysning med extremt robust lamphuvud, stänkvatten- och dammtät, för professionell användning i tuffa arbetsmiljöer eller användning på och i maskiner. Radiostörningar enligt SS-EN 62493.

**Funktion:**

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

#### Teknisk beskrivning

ljusflöde	1170 lm
IP-skyddsklass	IP 64
ATEX-zon	ingen
märkspänning	250 V

Energiförsörjning	Nätdriven
Ijuseffekt	14,5 W
strålningsvinkel fast	120 grad
Ljusfokusering	bländfri bredstråle
Produktslag	Maskinbelysning