

**Garant****GARANT Master Alu HM-fräs HPC HPC, obelagd, Ø e8 DC: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	203209 8
GTIN	4062406565978
Artikelklass	11X

**Beskrivning****Utförande:**

För finbearbetningar.

Speciell geometri för optimal spåntransport.

Hög egenstabilitet och lugn gång tack vare differentialdelning.

För periferifräsning som finbearbetningsmoment.

**Teknisk beskrivning**

Hörnfasvinkel	90 grad
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Friställningsdiameter $D_1$	7,8 mm
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Balanseringskvalitet med skaft	G 2,5 med HA
Tandantal Z	5
Skär-Ø $D_c$	8 mm
Skärlängd $L_c$	40 mm
Matning $f_z$ för valsfräsning i kortspånande aluminium	0,04 mm
totallängd L	80 mm
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	48 mm
Spiralvinkel	38 grad

Tolerans nom.-Ø	h6
Serie	Master Alu
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	W
Skärindelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	0,05xD vid kopierfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	gul
Produktslag	Hörnfräs

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Alu	lämplig	500 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	450 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	400 m/min	N
PMMA Akryl	lämplig	180 m/min	N
PE-HD	lämplig	140 m/min	N
PA 66	lämplig	180 m/min	N
PEEK	lämplig	130 m/min	N
PF 31	lämplig	110 m/min	N
PVDF GF20	lämplig	160 m/min	N
POM GF25	lämplig	140 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	140 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	120 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	140 m/min	N
Honeycomb Sandwich	mindre lämplig	260 m/min	N

Cu	lämplig	140 m/min	N
CuZn	lämplig	120 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		

**Tjänster**

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------