

**Garant****GARANT Power Q Mini högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppgar  
Z: 16/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213052 16/2
GTIN	4062406566319
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.  
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

**Reservdel:**

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R
spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	26 mm
spiralfräsning a <sub>p</sub>	1 mm
Rampningsvinkel α <sub>max</sub>	2,39 grad
Skaftdiameter D <sub>s</sub> h6	16 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	100 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	20 grad
Antal skär Z	2
Rampningslängd L för α <sub>max</sub>	8,4 mm

Skär- $\varnothing$ $D_c$	16 mm
spiralfräsning $\varnothing$ $D_{max}$	30 mm
$\varnothing$ $D_3$	10 mm
Utkragningslängd $L_1$	30 mm
Invändig	ja
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs