

**Garant****GARANT Power Q Mini högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppgar  
Z: 20/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213052 20/3
GTIN	4062406566326
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.  
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

**Reservdel:**

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

**Teknisk beskrivning**

Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	12,4 mm
Antal skär Z	3
Skär-Ø $D_c$	20 mm
Utkragningslängd $L_1$	50 mm
Invändig	ja
totallängd $L_{\text{tot}}$	130 mm
Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R
Skaftdiameter $D_s$ h6	20 mm
spiralfräsning Ø $D_{\max}$	38 mm
spiralfräsning $a_p$	1 mm

Ø D <sub>3</sub>	14 mm
Serie	Power Q
spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	34 mm
Rampningsvinkel α <sub>max</sub>	1,62 grad
Inställningsvinkel κ	20 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs