

Garant**GARANT Power Q Mini högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 16/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213054 16/2
GTIN	4062406566418
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	10 mm
Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R
totallängd L _{tot}	100 mm
Rampningslängd L för α _{max}	8,4 mm
Antal skär Z	2
Utkragningslängd L ₁	30 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	26 mm
Skaftdiameter D _s h6	16 mm
Skär-Ø D _c	16 mm
Rampningsvinkel α _{max}	2,39 grad

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Serie	Power Q
spiralfräsning a_p	1 mm
Inställningsvinkel κ	20 grad
Invändig	ja
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs