

Garant**GARANT Power Q Mini högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 20/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213054 20/3
GTIN	4062406566432
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R
Rampningsvinkel α_{max}	1,62 grad
Utkragningslängd L_1	50 mm
Antal skär Z	3
Serie	Power Q
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	38 mm
Inställningsvinkel κ	20 grad
totallängd L_{tot}	130 mm
Rampningslängd L för α_{max}	12,4 mm

spiralfräsning a_p	1 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	34 mm
Invändig	ja
Skär- $\varnothing D_c$	20 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs