

**Garant****GARANT Power Q Mini högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 20/3Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	213054 20/3L
GTIN	4062406566449
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.  
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

**Reservdel:**

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

**Teknisk beskrivning**

Inställningsvinkel $\kappa$	20 grad
Utkragningslängd $L_1$	80 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	20 mm
Invändig	ja
Antal skär Z	3
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	38 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	34 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Serie	Power Q
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	12,4 mm

Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R
totallängd $L_{tot}$	160 mm
Skär- $\emptyset$ $D_c$	20 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	1,62 grad
spiralfräsning $a_p$	1 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs