

**Garant**
**GARANT Power Q Mini högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/4mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	213054 25/4
GTIN	4062406566456
Artikelklass	210

**Beskrivning**
**Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.  
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

**Reservdel:**

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

**Teknisk beskrivning**

spiralfräsning Ø D <sub>max</sub>	48 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	100 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub> h6	25 mm
Ø D <sub>3</sub>	19 mm
spiralfräsning a <sub>p</sub>	1 mm
Inställningsvinkel κ	20 grad
Serie	Power Q
Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	44 mm

Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	17,4 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	1,15 grad
Antal skär Z	4
Skär- $\emptyset$ $D_c$	25 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	180 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs