

Garant**GARANT Power Q Mini-högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppar Z: 16/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213056 16/2
GTIN	4062406566555
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R
Ø D ₁ h ₆	8,5 mm
spiralfräsnings Ø D _{min}	26 mm
Rampningslängd L för α _{max}	8,4 mm
Fästgंगा M	M8
spiralfräsnings a _p	1 mm
Skär-Ø D _c	16 mm

Serie	Power Q
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	2,39 grad
Invändig	ja
$\varnothing D_2$	13 mm
totallängd L_{tot}	25 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs