

**Garant****GARANT Power Q Mini-högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 22/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213056 22/3
GTIN	4062406566579
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.  
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

**Reservdel:**

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.  
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

**Teknisk beskrivning**

Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	14,4 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	10,5 mm
Antal skär Z	3
Fästgंगा M	M10
spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	38 mm
spiralfräsning Ø D <sub>max</sub>	42 mm
Serie	Power Q
Ø D <sub>3</sub>	16 mm

totallängd $L_{tot}$	30 mm
Skär- $\varnothing D_c$	22 mm
spiralfräsning $a_p$	1 mm
Invändig	ja
Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	1,39 grad
$\varnothing D_2$	18 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs