

**Garant****GARANT Power Q Mini-högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 20/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213056 20/3
GTIN	4062406566562
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.  
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

**Reservdel:**

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.  
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

**Teknisk beskrivning**

Invändig	ja
spiralfräsning Ø D <sub>max</sub>	38 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	30 mm
Rampningslängd L för α <sub>max</sub>	12,4 mm
Rampningsvinkel α <sub>max</sub>	1,62 grad
spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	34 mm
Fästgंगा M	M10
Antal skär Z	3

Serie	Power Q
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
spiralfräsning a <sub>p</sub>	1 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	10,5 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R
Ø D <sub>3</sub>	14 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs