

**Garant****GARANT Power Q Mini-högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppar Z: 25/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213056 25/4
GTIN	4062406566586
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.  
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

**Reservdel:**

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.  
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>3</sub>	19 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Rampningslängd L för α <sub>max</sub>	17,4 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	44 mm
Serie	Power Q
spiralfräsning a <sub>p</sub>	1 mm
Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R

Invändig	ja
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	1,15 grad
Fästgänga M	M12
$\varnothing D_2$	21 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Antal skär Z	4
totallängd $L_{\text{tot}}$	35 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs