

Garant**GARANT Power Q Mini-högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213056 32/5
GTIN	4062406566593
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	29 mm
totallängd L _{tot}	40 mm
Fästgänga M	M16
spiralfräsnings Ø D _{max}	62 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Rampningslängd L för α _{max}	24,4 mm
Serie	Power Q
Invändig	ja

Rampningsvinkel α_{\max}	0,82 grad
Antal skär Z	5
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	58 mm
Skär- $\varnothing D_c$	32 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
spiralfräsning a_p	1 mm
Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs