

Garant**GARANT Power Q Mini-högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 35/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213056 35/5
GTIN	4062406566609
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	29 mm
Antal skär Z	5
Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R
spiralfräsning Ø D _{min}	64 mm
Rampningsvinkel α _{max}	0,73 grad
spiralfräsning Ø D _{max}	68 mm
Serie	Power Q
Rampningslängd L för α _{max}	27,4 mm

Skär-Ø D _c	35 mm
totallängd L _{tot}	40 mm
Ø D ₂	29 mm
Invändig	ja
Ø D ₁ h6	17 mm
Fästgंगा M	M16
spiralfräsning a _p	1 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs