

Garant**GARANT Power Q Mini-högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 42/5mm**

Beställningsdata

Ordernummer	213056 42/5
GTIN	4062406566616
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R
Invändig	ja
Ø D ₂	29 mm
Serie	Power Q
spiralfräsning Ø D _{min}	78 mm
Ø D ₃	36 mm
totallängd L _{tot}	40 mm
Skär-Ø D _c	42 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	34,4 mm
Antal skär Z	5
Rampningsvinkel α_{\max}	0,58 grad
spiralfräsning a_p	1 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Fästgänga M	M16
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs