

Garant**GARANT Power Q Mini högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 66/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213058 66/8
GTIN	4062406566784
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

Teknisk beskrivning

spiralfräsning Ø D _{min}	126 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	130 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	20 grad
Rampningslängd L för α _{max}	58,4 mm
total längd L _{tot}	40 mm

Antal skär Z	8
spiralfräsning a_p	1 mm
Invändig	ja
Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R
Rampningsvinkel α_{max}	0,34 grad
$\varnothing D_3$	60 mm
Skär- $\varnothing D_c$	66 mm
Fästhåls \varnothing	22 mm
Fz Helix	0,8
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs