

Garant**GARANT Power Q Mini högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppar Z:
63/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213058 63/7
GTIN	4062406566777
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

Teknisk beskrivning

Rampningslängd L för α_{\max}	55,4 mm
Invändig	ja
totallängd L_{tot}	40 mm
Serie	Power Q
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	120 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	124 mm

Inställningsvinkel κ	20 grad
spiralfräsnings a_p	1 mm
Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R
Fästhåls \emptyset	22 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,36 grad
Antal skär Z	7
$\emptyset D_3$	57 mm
Skär- $\emptyset D_c$	63 mm
Fz Helix	0,8
Skافتutförande	med hål
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktogsbyte	PowerCard
Produktlag	Kopierfräs