

**Hörnfräs 90° MEV, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 20/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	226400 20/2
GTIN	4960664914043
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Höghöghetsfräs med nytvecklade trekantiga vändskär för hörn- och spårfräsning och rampning vid låga skärkrafter för ökad stabilitet.

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsskruv	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Utkragningslängd $L_1$	26 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	16 mm
Skär-Ø $D_c$	20 mm
spiralfräsning Ø $D_{min}$	35 mm
spiralfräsning Ø $D_{max}$	38 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	6 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	14,25 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	0,8 grad
total längd $L_{tot}$	110 mm
Passande vändskär	TOMT060508
Antal skär Z	2
Ø $D_3$	15 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv Typ 1	229723 1
------------------	----------