



Hörnfräs 90° MEV, med hål, Ø D / Antal skäreppar Z: 40/5mm



Beställningsdata

Ordernummer	226420 40/5
GTIN	4960664914272
Artikelklass	250

Beskrivning

Utförande:

Höglapacitetsfräs med nyutvecklat trekantigt vändskär för hörn- och spårfräsning och rampning vid låga skärkrafter för ökad stabilitet.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	6 mm
Passande vändskär	TOMT060508
FästhålsØ	16 mm
Antal skär Z	5
Rampningslängd L för α_{\max}	34,25 mm
totallängd L_{tot}	40 mm
spiralfräsning Ø D_{\max}	78 mm
Skär-Ø D_c	40 mm
spiralfräsning Ø D_{\min}	75 mm

Vändskärsskriv	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Rampningsvinkel α_{\max}	0,33 grad
$\varnothing D_3$	35 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskriv Typ 1	229723 1
------------------	----------