

**KOMET® vändskär, CA6535, Typ: S****Beställningsdata**

Ordernummer	226445 S
GTIN	4960664914036
Artikelklass	25A

Beskrivning**Utförande:**

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

Användningsdata:

SM-geometrin är förstahandsvalet för låga skärkrafter.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	TOMT 060508ER-SM
Matning f_z	0,08 - 0,15 mm
Antal byten/skär	3
Typ	S
Sort	CA6535

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	40 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		