

**HOLEX Pro INOX M HM-fräsar HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202996 6
GTIN	4062406569150
Artikelklass	12Y

Beskrivning**Utförande:**

Utomordentliga användningstider för sin klass vid bearbetning av **korrosionsbeständiga stål** genom **innovativ beläggning och geometri**. Speciellt för **rostfria stål i högkapacitetsområdet**, t.ex. Duplex. **Optimal spånavskiljningsförmåga** genom **höga skärhastigheter**.

Teknisk beskrivning

Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
totallängd L	65 mm
Utkragningslängd L ₁ inkl. friställning	24 mm
Matning f _z för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,02 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Skär-Ø D _c	6 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skärlängd L _c	18 mm
Friställningsdiameter D ₁	5,8 mm
Hörnfasvinkel	45 grad
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Matning f _z för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,025 mm

Spiralvinkel	38 grad
Tolerans nom.-Ø	e8
Tandantal Z	4
Serie	Pro Inox
Beläggning	TiSiN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärdelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,08×D
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	blå
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	150 m/min	P
TOOLOX 33	mindre lämplig	115 m/min	H
TOOLOX 44	mindre lämplig	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	85 m/min	M
Uni	mindre lämplig		

vått maximal	lämplig
vått minimal	lämplig
torrt	mindre lämplig
Luft	mindre lämplig