

**Slippappersrondell 237AA (A), Ø 115 mm, Kornstorlek: 180****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 567724 180 |
| GTIN | 2050002053311 |
| Artikelklass | 51E |

Beskrivning**Utförande:**

Baksidan är täckt av velour och är självhäftande i kombination med **stödtallrik med kardborre**, t.ex. nr **567760 självhäftande**. För snabba skivbyten.

237AA Trizact™ med finstrukturerad pyramidformad yta av mycket små mineralpartiklar av aluminiumoxid (A).

Användningsdata:

På **vinkelslipmaskiner** resp. excenterslipmaskiner med kardborrfäste (dammsug inte möjligt). Maximal arbetshastighet **40 m/s**.

För en **fin och jämn slipbild** på allt stål, rostfritt stål, mässing och titanlegeringar. Speciellt för konturslipning och polityrförberedelser.

OBS!:

Passande handslipblock för kardborrbandslipskivor se nr 567857 storlek 125 och storlek 150.

Kardborrdukskivor se nr 566902 – 566950. Minislipsystem Ø 50 mm och Ø 75 mm se nr 554005 och följande.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|------|
| 3M-kornbeteckning | A100 |
|-------------------|------|

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| skiv-Ø | 115 mm |
| Kornstorlek | 180 |
| tillverkarens beteckning | 237AA Trizact™ |
| Serie | 237AA |
| Slipmedel | Aluminiumoxidmineralpartiklar (A) |
| Slipmedlets beteckning | A |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % |
| Produktnamnsattribut | Ø 115 mm |
| Maskin | Vinkelslipmaskiner |
| maximal periferihastighet | 40 m/s |
| Produktslag | Slippappersrondell |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|------------|----------------|---------|
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |