



## Hårdmetallfräsar med spändelare TPC, TiSiN, Ø e8 DC: 6mm



### Beställningsdata

Ordernummer	203086 6
GTIN	4062406569372
Artikelklass	12X

### Beskrivning

#### Utförande:

**Speciellt för TPC-fräsning** utformad högkapacitetsfräs för universell användning.

#### Förstärkt kärna.

**Optimerad böjbrothållfasthet** genom användning av ultrafinkornsubstrat.

**Spändelare** för kontrollerad spånbygning.

#### OBS!:

$h_{max}$ : De värden som anges i tabellen är maxvärden.

$a_{e max} = 0,07 \times D$  för TPC-bearbetning.

### Teknisk beskrivning

Tandantal Z	4
Skärlängd $L_c$	24 mm
Balanseringskvalitet med skaft	G 2,5 med HB
Skär-Ø $D_c$	6 mm
totallängd L	70 mm
Skaftdiameter $D_s$	6 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	30 mm
Spiralvinkel	40 grad
Matningsriktning	horisontell och sned
Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm

Friställningsdiameter $D_1$	5,8 mm
Hörnfasvinkel	45 grad
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Spånets medeltjocklek $h_{max}$ för TPC-fräsning i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,058 mm
Beläggning	TiSiN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärindelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	0,07×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	TPC
Färgring	grön
Produktslag	Hörnfräs

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	350 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	320 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	280 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	210 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	135 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	145 m/min	M
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		

