

**Garant****XNEX 040308, HB7525, Typ: ST900**

## Beställningsdata

Ordernummer	215195 ST900
GTIN	4062406569914
Artikelklass	21A

## Beskrivning

### Utförande:

**Dubbelsidiga** 3-skäriga vändskärsplattor. Kraftfulla skärmaterial som ger **en ytterst hög processsäkerhet**.

### OBS!:

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 2$  mm.

## Teknisk beskrivning

Matning $f_z$ per tand	0,12 mm
Hörnradie	0,8 mm
Typ	ST900
Vändskärstjocklek S	3.18 mm
ISO-kod vändskär	XNEX 040308
Sort	HB7525
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	2 mm

Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	335 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	300 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	280 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	240 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	220 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		