

Garant**Hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215176 32/5
GTIN	4062406569990
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Hörnfrässystemet för **steglös skulderfräsning**. Den kompakta vändskärsplattstorleken ger en **enorm stabilitet** med extra stort antal skär - för **högsta möjliga produktivitet**.

OBS!:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 1,2** med klinga nr **674252 storlek 7IP**.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	32 mm
totallängd L _{tot}	110 mm
Skaftdiameter D _s h6	32 mm
Antal skär Z	5
Skruvsats förvändskär	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
maximalt sågdjup a _{p max}	2 mm
Utkragningslängd L ₁	50 mm
Passande vändskär	XNEX 040308
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad

Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skrivsats förvändskär10 delar Typ 1	219878 1
-------------------------------------	----------