

Garant**Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 63/9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215182 63/9
GTIN	4062406570194
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Hörnfrässystemet för **steglös skulderfräsning**. Den kompakta vändskärsplattstorleken ger en **enorm stabilitet** med extra stort antal skär - för **högsta möjliga produktivitet**.

OBS!:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 1,2** med klinga nr **674252 storlek 7IP**.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p\max}$	2 mm
Skär-Ø D_c	63 mm
FästhålsØ	22 mm
Passande vändskär	XNEX 040308
Antal skär Z	9
Skruvsats för vändskär	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)

totallängd L_{tot}	40 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skrivsats förvändskär10 delar Typ 1	219878 1
-------------------------------------	----------