

Garant**Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 50/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215182 50/8
GTIN	4062406570187
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Hörnfrässystemet för **steglös skulderfräsning**. Den kompakta vändskärsplattstorleken ger en **enorm stabilitet** med extra stort antal skär - för **högsta möjliga produktivitet**.

OBS!:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 1,2** med klinga nr **674252 storlek 7IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	XNEX 040308
FästhålsØ	22 mm
Skär-Ø D _c	50 mm
Skrivsats för vändskär	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Antal skär Z	8
totallängd L _{tot}	40 mm

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	2 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 1	219878 1
-------------------------------------	----------