

Garant**Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 40/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215182 40/6
GTIN	4062406570170
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Hörnfrässystemet för **steglös skulderfräsning**. Den kompakta vändskärsplattstorleken ger en **enorm stabilitet** med extra stort antal skär - för **högsta möjliga produktivitet**.

OBS!:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 1,2** med klinga nr **674252 storlek 7IP**.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	40 mm
totallängd L _{tot}	40 mm
Antal skär Z	6
Skrivsats förvändskär	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
FästhålsØ	16 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	2 mm

Passande vändskär	XNEX 040308
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skrivsats för vändskär 10 delar Typ 1	219878 1
---------------------------------------	----------