

**Mitutoyo****Precisionsmätur stötskyddat, Mätområde / Höljes-Ø: 5/58mm****Beställningsdata**

Ordernummer	433405 5/58
GTIN	4946368842103
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Stabil, mattförokromad stomme av mässing; okrossbart klockglas.

Fästtapp Ø 8 mm h6, härdad och slipad.

Mycket exakt utförande.

Mätverkets viktigaste delar är **ädelstenslagrade**.

Centralvisare **för 1/1000 mm avläsning**.

Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visaren.

Näst intill konstant mätkraft över hela mätområdet.

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006.

**Specialtillbehör:**

Specialgivare nr 434900 / 434910 / 434915.

**Teknisk beskrivning**

mätområde	5 mm
Höljes-Ø	58 mm
Norm	Verkstadsnorm

Kalibrering	C2
avläsning 1 varv av visaren	0,2 mm
mätkraft	0,4 - 1,5 N
skalvärde	0,001 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde)	10 µm
Mätteknik	analog
Produktslag	mätklocka

### Tjänster

KalibreringMätur, analogt 0,001 maximalt mätområde 5 mm	023020 5
DAkkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

### Tillbehör

Glas för mätur Typ 58	432010 58
Magnetisk bakvägg för mätur för höljes-Ø 58 mm	434836 58