

**HOLEX Pro UNI HM-pinnfräsar HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	203068 12
GTIN	4062406572259
Artikelklass	12Y

Beskrivning**Utförande:**

För **grov- och finbearbetning** upp till $1,5 \times D$ i solida arbetsstycken **vid mycket höga matningsvärden** och jämn gång.

Reducerad skärkraft och bättre ytkvalitet tack vare **45° spiral**.

Teknisk beskrivning

Matning f_z för valsfräsning i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Skärlängd L_c	26 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	36 mm
Matning f_z för spårfräsning i rostfritt stål $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Spiralvinkel	42 grad
Skär-Ø D_c	12 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,3 mm
Tandantal Z	4
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Matning f_z för spårfräsning i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Friställningsdiameter D_1	11,6 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Matning f_z för valsfräsning i rostfritt stål $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm

totallängd L	83 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
Skaftdiameter D _s	12 mm
Hörnfasvinkel	45 grad
Serie	Pro Uni
Beläggning	TiSiN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärindelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	MTC
Färgring	grön
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	250 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	35 m/min	S

GG(G)	lämplig	240 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		