



Universalkniv CutiX® med magnesiumhandtag och 3 knivblad, 18 mm, totallängd: 165mm



Beställningsdata

Ordernummer	845051 165
GTIN	4003773087533
Artikelklass	86E

Beskrivning

Utförande:

Tillförlitlig arbetskamrat med unik klingstabilisering. Innovativ och variabelt utkörbar stabiliseringsskena. Robust magnesiumhölje med lång livstid. Lätt som plast, starkt som aluminiumpressgods. Fästögla för verktygssäkring. Med 3 brytblad, 8 steg, bredd 18 mm.

Fördel:

- **Platta och ergonomiska skjutreglage separat för klinga och stabiliseringsskena. Ingen oavsiktlig manövrering av skjutreglagen.**
- **Unik klingstabilisering. Tryck målmedvetet utan att utsätta dig för skaderisk. Inga oavsiktliga böjningar eller brott av klingan.**

Reservdel:

Reservklingor se nr 845010 storlek 10; 845015 storlek 10; 845016 storlek 10; 845018 storlek 50; 845019 storlek 50; 845021 storlek 10; 845023 storlek 50.

Teknisk beskrivning

klingtjocklek	0,5 mm
antal blad	3
klinglängd	100 mm
antal brytställen	8
totallängd	165 mm
klingbredd	18 mm
Material handtag	Magnesium

Produktslag

Kutterkniv

Tillbehör

Brytklingsats, 10 delar, 18 mm "experience" antal 10

845010 10

Brytklingsats, 10 delar, 18 mm "longlife" antal 10

845015 10

Klingsats, 10 delar, 18 mm utan brottanvisningar
"experience" antal 10

845016 10

Brytklingsats, 50 delar, 18 mm "experience" antal 50

845018 50

Brytklingsats, 50 delar, 18 mm "longlife" antal 50

845019 50

Brytklingsats, 10 delar, 18 mm "multisharp" antal 10

845021 10

Brytklingsats, 50 delar, 18 mm "multisharp" antal 50

845023 50