



Vinkelslipmaskiner Ackumulator, Typ: M18FSAGV



Beställningsdata

Ordernummer	077105 M18FSAGV
GTIN	4058546360566
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Batteridrivna vinkelslip 115 mm med POWERSTATE™-motor (borstlös) för mycket krävande tillämpningar. REDLINK PLUS™-elektroniken ger ett modernt digitalt överlastskydd för maskin och batteri och håller effekten under last konstant. Med dödmansgrepp.

leveransinnehåll:

Utan batteri, utan laddare. Inklusive kartong.

OBS!:

Passande startset finns från nr 073826.

Teknisk beskrivning

maximal skiv-Ø	115 mm
Återstartspärr	ja
Energiförsörjning	Batteridrivna
Dödmanskoppling	ja
Antal ingående batterier	0
maximala vibrationer enligt EN	2,1 m/s ²
motorkonstruktion	borstlös motor
varvtalsområde	8500 min ⁻¹

förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
Batterispänning	18 V
Batterityp	Litiumjon
överbelastningsskydd	ja
tillverkarens beteckning	M18 FSAGV115XPDB-0
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
maximalt kapdjup	28 mm
vikt	2,7 kg
Produktslag	Vinkelslipmaskiner