



## Vinkelslipmaskiner Ackumulator, Typ: M18FSAGB



### Beställningsdata

Ordernummer	077140 M18FSAGB
GTIN	4058546346218
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

18 V/5,0 Ah FUEL™-Milwaukee sladdlös vinkelslip:

- **borstlös motor med lång livslängd, spindellåsning, snabbjustering av sprängskyddet.**
- **Integrerat FIXTEC snabbytessystem för verktygslöst skivbyte.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive laddare, skyddshölje, 2 dammskyddsgaller, spännsats, vibrationsisolerat handtag, HD-box.

#### OBS!:

Passande reservbatterier och tillbehör finns från nr 073809 och nr 073840.

### Teknisk beskrivning

maximal skiv-Ø	125 mm
Antal ingående batterier	2
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Dödmankoppling	nej

tillverkarens beteckning	M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Återstartspärr	ja
maximalt varvtal:	8500 min <sup>-1</sup>
Batterityp	Litiumjon
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ HB 18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
maximala vibrationer enligt EN	3,4 m/s <sup>2</sup>
vikt	2,5 kg
maximalt kapdjup	34 mm
Batterispänning	18 V
Mjukstart	ja
överbelastningsskydd	ja
batterikapacitet	5 Ah
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
Kickbackstopp	nej
app-anslutning	OneKey
Serie	FUEL
Produktslag	Vinkelslipmaskiner