

**Garant****Centreringspännback pneumatisk, IOT, Typ: 160/4****Beställningsdata**

Ordernummer	360181 160/4
GTIN	4062406572990
Artikelklass	310

**Beskrivning****Utförande:**

- **Inställbar slaglängd + 5 mm per sida.**
- **Spännkraften steglöst inställbar upp till 22,5 kN. Aritmetisk summa = 45 kN.**
- **Också vid förlust av tryckluften har den centriska spännbacken en lätt förspänning (cirka 60 kg), så att arbetsstycket alltid kan positioneras säkert t.ex. vid växelbord.**

Med bottenplatta, för större stödmoment och maximal stabilitet.

**Fördel:**

- **Inkl. tryckackumulator med dubbelverkande spärrventiler.**
- **Kontinuerlig övervakning av spänn- och lossningstrycket samt av batteritillståndet via WLAN.**
- **Ingen vridbenomföring behövs.**
- **Fastspänning och avspänning genom tryckluftstillförsel via robot.**
- **Anslutningsblock nr 360191 finns för horisontal eller vertikal tryckluftstillförsel.**

**Användningsdata:**

För centrisk fastspänning av komponenter. Lämplig för **automatiserad drift** via 4-kanals fastspänningsmoduler, men också via sidoanslutningar.

**Specialtillbehör:**

Anslutningsblock nr 360191.

Backprogram nr 360183 – 360187.

## Teknisk beskrivning

vikt	29 kg
passar färgkod	PCV 160
Backbredd A	104 mm
spännlängd	8,5 mm
spännkraft upp till max	22,5 kN
höjd H	99,2 mm
L	160 mm
maximal tryckluftseffekt	9 bar
H <sub>1</sub>	175 mm
B	160 mm
Korsstickmått	200 mm
Produktslag	Maskinskruvstycke