

Garant**Medlöpande svarvdubbar för bytesinsats, Typ: 32****Beställningsdata**

Ordernummer	320617 32
GTIN	4062406573133
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

- **Fjädrat utförande för axiell längdkompensering under bearbetningen.**
- **Helt härdat och slipat. Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.**
- **Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.**

Cylindriskt skaft för fastspänning i borrhållare, spänntånghållare eller Hydrodehn-spännchuckar; för fastsättning av en ytterligare revolver.

För bearbetning av tunga arbetsstycken.

Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter ompänningen förs centreringspetsen in.

Användningsdata:

Flexibel användning tack vare utbytbara insatser. Universell användning på revolver och motspindel i CNC-maskiner.

Specialtillbehör:

Utbytbara insatser nr 320625. Utbytbara insatser nr 320629.

OBS!:

Byte av insatserna på nyckelgreppen genom motursrotation.

Teknisk beskrivning

fjädersväg	4 mm
Effektiv längd L_1	95 mm
för arbetsstycksvikt	500 kg
totallängd L	155 mm
hus-Ø D	66 mm
Ø d	32 mm
radiellt kast	0,01 mm
Skaftdiameter D_1	18 mm
passar färgkod	K18
maximalt varvtal:	5000 min ⁻¹
fäste	Skaft-Ø 32 mm
Produktslag	centreringspets