

**Garant****CCGT 030101, Sort: HB7125-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	268090 HB7125-1
GTIN	4062406575465
Artikelklass	211

### Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Sort	HB7125-1
Antal byten/skär	2
Hörnradie	0,1 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 150 m/min
spån-brytare	VF
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	CCGT 030101
Primäranvändning	M
Matning $f$	0,03 - 0,2 mm/v

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för svarvning