

**Garant****CCGT 030101, Sort: HU7315-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	268090 HU7315-1
GTIN	4062406575472
Artikelklass	211

### Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	AF
Hörnradie	0,1 mm
Beläggning	Diamant
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 300 m/min
Primäranvändning	N
Sort	HU7315-1
Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
ISO-kod vändskär	CCGT 030101
Skärmaterial	VHM

Matning f	0,03 - 0,25 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning