

Garant**CCGT 030102, Sort: HB7025-1**

Beställningsdata

Ordernummer	268091 HB7025-1
GTIN	4062406575489
Artikelklass	211

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Hörnradie	0,2 mm
Matning f	0,03 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 180 m/min
ISO-kod vändskär	CCGT 030102
spån-brytare	SF
Skärdjup a_p	0,05 - 0,4 mm
Sort	HB7025-1

Antal byten/skär	2
Produktlag	Vändskär för svarvning