

Garant**VCGW 050101, Eggutförande: N****Beställningsdata**

Ordernummer	268099 N
GTIN	4062406576004
Artikelklass	21L

Beskrivning

Utförande:
PKD-utförande.

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	PKD
Matning f	0,03 - 0,035 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
ISO-kod vändskär	VCGW 050101
Hörnradi	0,1 mm
Primäranvändning	N
Sort	PKD
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 800 m/min
Eggutförande	N

Antal byten/skär	1
Skärdjup a_p	0,05 - 1 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning