

Garant
HM-T-spårfräsar, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 12,5X6 mm

Beställningsdata

Ordernummer	208032 12,5X6
GTIN	4045197264572
Artikelklass	11X

Beskrivning
Utförande:

Fräsen skär på periferin och på båda sidor.

Växelvis ställda tänder (sicksacktandning) bidrar till höga skärprestanda.

OBS!:

För fräsning av T-spår enligt DIN 650.

Kör till fullt ingrepp f_z med 50 %.

Typ: N

Tandantal Z: 6

Tandantal Z: 6

För T-spårDIN 650: 6 mm

Friställningsdiameter D_1 : 5 mm

totalängd L: 57 mm

Skaftdiameter D_s : 10 mm

Hörnfasbredd vid 45°: 0,2 mm

Teknisk beskrivning

Matning f_z i stål < 900 N/mm ²	0,033 mm
Skär-Ø D_c	12,5 mm
För T-spårDIN 650	6 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,2 mm
Tandantal Z	6
Friställningsdiameter D_1	5 mm

Skaftdiameter D _s	10 mm
totallängd L	57 mm
Typ	N
Skärlängd L _c	6 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 851
Fräsprofil	m. sicksacktandning
Tolerans nom.-Ø	d11
Spiralvinkel	12 grad
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	45 grad
Färgring	grön
Produktslag	Pinnfräsar