

Pneumatiskt-hydrauliskt blindnitverktyg, Typ: RAC182



Beställningsdata

Ordernummer	770513 RAC182
GTIN	8033371219216
Artikelklass	72E

Beskrivning

Utförande:

Arbetstryck 6–7 bar. Löstagbar dornuppsamlingsbehållare. Kraftfullt och tillförlitligt blindnitverktyg. Snabb och säker bearbetning av blindnitar tack vare kraftigt käftsysteem (glider inte över nitdornen). Variabelt inställbart utsug för transport av avrivna nitdornar till uppsamlingsbehållaren.

leveransinnehåll:

Inklusive munstycken (lämpliga för stål, rostfritt stål, aluminium, koppar): 2,4; 2,4-3,4 och 4,8 mm. Munstycke (lämpligt för aluminium): 6 mm. 1 flaska hydraulolja 50 ml.

Teknisk beskrivning

vikt	1,7 kg
för blindnitar av aluminium upp till	6 mm
slanganslutning	8 mm
slaglängd	20,5 mm
nitningskraft vid 6 bar	10500 N
max. dorn-Ø	3,5 mm

luftförbrukning per nit	5,1 l
för blindnitar av alla material	4,8 mm
Arbetstryck	6 - 7 bar
Produktslag	Blindnitapparat