

Garant**Kopier- och planfräsar, indexerade, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z:
20/2Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	212003 20/2L
GTIN	4062406576479
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processsäkerhet.

OBS!:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 9IP.**

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	RPK.10T3M0T
Utkragningslängd L_1	100 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	5,37 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	7,45 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	30 mm
totallängd L_{tot}	155 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Skär- $\varnothing D_c$	20 mm

Antal skär Z	2
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	15 - 30 grad
Skruvsats förvändskär	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
spiralfräsning a_p	0,7 mm
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 2	219878 2
-------------------------------------	----------