

Garant**Kopier- och planfräsar, indexerade, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z:
20/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212003 20/2
GTIN	4062406576462
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processsäkerhet.

OBS!:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 9IP.**

Teknisk beskrivning

Inställningsvinkel κ	15 - 30 grad
Invändig	ja
Utkragningslängd L_1	55 mm
Skruvsats för vändskär	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	30 mm
totallängd L_{tot}	105 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	5,37 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	7,45 mm

Skär-Ø D _c	20 mm
Skaftdiameter D _s h6	20 mm
spiralfräsning a _p	0,7 mm
Passande vändskär	RPK.10T3M0T
Ø D ₃	10 mm
Antal skär Z	2
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skrivsats för vändskär 10 delar Typ 2	219878 2
---------------------------------------	----------