

Garant**Kopier- och planfräsar, indexerade, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z:
42/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212006 42/5
GTIN	4062406576547
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processsäkerhet.

OBS!:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 9IP.**

Teknisk beskrivning

spiralfräsning Ø D _{min}	74 mm
Ø D ₃	32 mm
Passande vändskär	RPK.10T3M0T
spiralfräsning a _p	2,5 mm
Rampningsvinkel α _{max}	1,36 grad
Ø D ₂	28,7 mm
Invändig	ja

Antal skär Z	5
Skär- \varnothing D_c	42 mm
Skruvsats förvändskär	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Rampningslängd L för α_{max}	29,45 mm
Fästgंगा M	M16
spiralfrensning \varnothing D_{max}	82 mm
\varnothing D_1 h6	17 mm
totallängd L_{tot}	42 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär 10 delar Typ 2	219878 2
--------------------------------------	----------